

**Garant**

**Horony üregelő tartó horony üregelőhöz WTO szár, Min. horonyszélesség m: 5mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	290352 5
GTIN	4062406099589
Árucikk kategória	29K

**Leírás****Figyelem:**

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási  $\varnothing$ -t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási  $\varnothing$ ).

**Figyelem:**

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

**Műszaki leírás**

Középtolódás $L_3$	6,35 mm
Alkalmas m horonyméret	5 mm
Hasznos hossz $L_1$	37 mm

Szár $\varnothing$	16 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	12,82 mm
Csavar	290399 1
Lapkatartó $\varnothing D_1$	12 mm
belső hűtés	nem
Szárhossz $L_s$	6 mm
Szár	WTO
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám