

**Garant****Horony üregelő tartó, rövid Ø DS 16 mm, Min. horonyszélesség m: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290357 2
GTIN	4062406099268
Árucikk kategória	29K

**Leírás****Figyelem:**

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

**Figyelem:**

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

**Műszaki leírás**

Alkalmas m horonyméret	2 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	3,65 mm
Szár Ø	16 mm
Csavar	290399 1
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	17,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	7,03 mm
Lapkatartó Ø D <sub>1</sub>	6,5 mm
belső hűtés	igen

Szárhossz L <sub>s</sub>	40 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám