

Garant**Horony üregelő tartó horony üregelőhöz WTO szár, Min. horonyszélesség m: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290352 6
GTIN	4062406099596
Árucikk kategória	29K

Leírás**Figyelem:**

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási \varnothing -t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási \varnothing).

Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

Műszaki leírás

Szár \varnothing	16 mm
Hasznos hossz L ₁	37 mm
Alkalmas m horonyméret	6; 8 mm

Csavar	290399 2
Középeltolódás L_3	9 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	17,49 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	17,85 mm
Lapkatartó $\varnothing D_1$	16 mm
belső hűtés	nem
Szárhossz L_s	6 mm
Szár	WTO
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám