

**Garant****Horony üregelő tartó, rövid Ø DS 20 mm, Min. horonyszélesség m: 5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	290359 5
GTIN	4062406099459
Árucikk kategória	29K

## Leírás

### Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

### Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

## Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12,82 mm
Szár Ø	20 mm
Csavar	290399 1
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	33 mm
Alkalmas m horonyméret	5 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	6,35 mm
Lapkatartó Ø D <sub>1</sub>	12 mm
belső hűtés	igen

Szárhossz L <sub>s</sub>	50 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám