

Garant**Horony üregelő tartó horony üregelőhöz EWS + Benz szár, Min. horonyszélesség m: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290351 4
GTIN	4062406099503
Árucikk kategória	29K

Leírás**Figyelem:**

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási \varnothing -t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási \varnothing).

Figyelem:

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

Műszaki leírás

Csavar	290399 1
Legkisebb előfúrási \varnothing D _{min}	10,71 mm
Legkisebb előfúrási \varnothing D _{min}	10,91 mm
Hasznos hossz L ₁	37 mm
Szár \varnothing	16 mm
Középtelődés L ₃	5,35 mm

Alkalmas m horonyméret	4; 5 mm
Lapkatartó Ø D ₁	10 mm
belső hűtés	nem
Szárhossz L _s	30 mm
Szár	EWS + Benz
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám