

**Garant****Horony üregelő tartó, rövid Ø DS 20 mm, Min. horonyszélesség m: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290359 4
GTIN	4062406099442
Árucikk kategória	29K

**Leírás****Figyelem:**

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási Ø-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási Ø).

**Figyelem:**

- **Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.**
- **Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391 – 290393 sz. excenteres perselyt használja.**
- **Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.**

**Műszaki leírás**

Középtolódás $L_3$	5,35 mm
Szár Ø	20 mm
Csavar	290399 1
Alkalmas m horonyméret	4; 5 mm
Hasznos hossz $L_1$	28 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	10,71 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	10,91 mm
Lapkatartó Ø $D_1$	10 mm

belső hűtés	igen
Szárhossz L <sub>s</sub>	50 mm
Szár	kombinált szár
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám