

SWISS TOOLS

Esztergakés balos, HSK-T, Szár Ø / lapkaméret: 63/16HPmm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 320016 63/16HP |
| GTIN | 2050001771889 |
| Árucikk kategória | 36D |

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

| | |
|--|-------------|
| Lapkaméret | 16 |
| Pótalkatrészek | P02 |
| Hozzávaló váltólapka | CN.. 1606.. |
| Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min | 80 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 70 mm |
| Tengelyek csúcstávolsága f | 45 mm |
| Szár Ø | 63 mm |
| Befogó | HSK-T |
| Felhasználás módja | balra |
| Befogó szabvány | ISO 12164-3 |

| | |
|----------------|------------------|
| belső hűtés | igen |
| Szár típusa | Üreges szárú kúp |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Nagy teljesítményű hűtőfűvóka (HP) Típus 63 | 320001 63 |
| Közbetét, 1 sz. Típus P06 | 320610 P06 |
| Könyökemelő 4 sz. Típus P05 | 320612 P05 |
| Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01 | 320611 P01 |
| Könyökemelő 4 sz. Típus P01 | 320612 P01 |
| Könyökemelő 4 sz. Típus P04 | 320612 P04 |
| Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07 | 320611 D07 |
| Kallantyú 6 sz. Típus D07 | 320614 D07 |
| Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02 | 320611 P02 |
| Íves stift 7 sz. Típus P02 | 320618 P02 |
| Fűvókagyűrű 5 sz. Típus D07 | 320613 D07 |
| Íves stift 7 sz. Típus P06 | 320618 P06 |
| Közbetét, 1 sz. Típus P05 | 320610 P05 |
| Könyökemelő 4 sz. Típus P06 | 320612 P06 |
| Közbetét, 1 sz. Típus P01 | 320610 P01 |
| Közbetét, 1 sz. Típus P04 | 320610 P04 |
| Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05 | 320611 P05 |
| Íves stift 7 sz. Típus P05 | 320618 P05 |
| Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06 | 320611 P06 |
| Közbetét, 1 sz. Típus P02 | 320610 P02 |
| Íves stift 7 sz. Típus P04 | 320618 P04 |
| Könyökemelő 4 sz. Típus P02 | 320612 P02 |
| Íves stift 7 sz. Típus P01 | 320618 P01 |

