

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Ultrahangos tisztítókészülék PRESET, Űrtartalom: 12l****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082923 12
GTIN	2050001962713
Árucikk kategória	04E

**Leírás****Kivitel:**

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.

Álló készülékek: PRESET – húzott nemesacél, gyakori feladatok tárolásához.

**Felhasználás:**

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószer (082930 sz.-tól). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

**Tartalom:**

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

**Figyelem:**

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.

**Műszaki leírás**

Tisztítómedence hossza	297 mm
Olajleválasztóval bővíthető	nem
Készülék hossza	355 mm
Szárító modullal bővíthető	nem

Öblítő modullal bővíthető	nem
Tisztítómedence űrtartalom	12 l
Szivattyús szűrővel bővíthető	nem
Tisztítómedence szélessége	238 mm
Tisztítómedence magassága	200 mm
Készülék szélessége	290 mm
Fűtőteljesítmény	800 W
Készülék magassága	320 mm
Súly	7,3 kg
Ultraszónus csúcsteljesítmény	800 W
Energiaellátás	Vezetékes
Teljesítményfelvétel	1000 W
Betétkosár szélessége	181 mm
Névleges feszültség	230 V
Betétkosár hossza	240 mm
Névleges tartalom	9 l
Termék fajtája	Ultraszónus tisztítókészülék

## Tartozék

Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg AK	082931 AK
Erős ultraszónus tisztítószerT2 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082932 2,5
Erős ultraszónus tisztítószerT4 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082934 10
Betétkosár INOX A méret megfelelő a 082922 / 082923 / 082924 sz.-hoz 12	082926 12
Erős ultraszónus tisztítószerT2 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082932 10
Erős ultraszónus tisztítószerT1 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082930 10
Erős ultraszónus tisztítószerT5 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082935 10

Erős ultrahangos tisztítószerT1 Feltöltési mennyiség l/kg  
2,5

082930 2,5

Erős ultrahangos tisztítószerT4 Feltöltési mennyiség l/kg  
2,5

082934 2,5

Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg 1

082931 1