

SONO  SWISS®**Ultrahangos tisztítókészülék PRESET, Űrtartalom: 3l****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082923 3
GTIN	2050001962911
Árucikk kategória	04E

Leírás**Kivitel:**

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.

Álló készülékek: PRESET – húzott nemesacél, gyakori feladatok tárolásához.

Felhasználás:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószer (082930 sz.-tól). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Tartalom:

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.

Műszaki leírás

Készülék szélessége	190 mm
Készülék magassága	220 mm
Tisztítómedence magassága	97 mm
Készülék hossza	300 mm

Fűtőtéljesítmény	200 W
Olajválasztóval bővíthető	nem
Szárító modullal bővíthető	nem
Tisztítómedence hossza	235 mm
Ultrahangos csúcsteljesítmény	320 W
Öblítő modullal bővíthető	nem
Tisztítómedence szélessége	134 mm
Tisztítómedence űrtartalom	3 l
Szivattyús szűrővel bővíthető	nem
Súly	2,8 kg
Betétkosár hossza	191 mm
Teljesítményfelvétel	280 W
Energiaellátás	Vezetékes
Betétkosár szélessége	95 mm
Névleges feszültség	230 V
Névleges tartalom	1,9 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Erős ultrahangos tisztítószerT2 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082932 10
Erős ultrahangos tisztítószerT4 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082934 2,5
Erős ultrahangos tisztítószerT1 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082930 10
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg AK	082931 AK
Betétkosár INOX A méret megfelelő a 082922 / 082923 / 082924 sz.-hoz 3	082926 3
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg 1	082931 1
Erős ultrahangos tisztítószerT2 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082932 2,5

Erős ultrahangos tisztítószerT1 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082930 2,5
Erős ultrahangos tisztítószerT4 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082934 10
Erős ultrahangos tisztítószerT5 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082935 10