

SONO  SWISS[®]**Ultrahangos tisztítókészülék PRESET, Űrtartalom: 18l****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082923 18
GTIN	2050001963468
Árucikk kategória	04E

Leírás**Kivitel:**

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.

Álló készülékek: PRESET – húzott nemesacél, gyakori feladatok tárolásához.

Felhasználás:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószer (082930 sz.-tól). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Tartalom:

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.

Műszaki leírás

Tisztítómedence űrtartalom	18 l
Szárító modullal bővíthető	nem
Olajválasztóval bővíthető	nem
Készülék magassága	320 mm

Tisztítómedence magassága	200 mm
Öblítő modullal bővíthető	nem
Tisztítómedence hossza	330 mm
Szivattyús szűrővel bővíthető	nem
Súly	8,7 kg
Készülék hossza	386 mm
Ultrahangos csúcsteljesítmény	800 W
Tisztítómedence szélessége	300 mm
Fűtőtéljesítmény	800 W
Készülék szélessége	355 mm
Névleges feszültség	230 V
Betétkosár hossza	267 mm
Teljesítményfelvétel	1000 W
Betétkosár szélessége	241 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges tartalom	12,9 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Erős ultrahangos tisztítószerT4 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082934 2,5
Erős ultrahangos tisztítószerT1 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082930 10
Erős ultrahangos tisztítószerT1 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082930 2,5
Erős ultrahangos tisztítószerT5 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082935 10
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg 1	082931 1
Erős ultrahangos tisztítószerT2 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082932 10
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg AK	082931 AK

Erős ultrahangos tisztítószerT4 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082934 10
Erős ultrahangos tisztítószerT2 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082932 2,5