

SONO  SWISS[®]**Ultrahangos tisztítókészülék PRESET, Űrtartalom: 30l****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082923 30
GTIN	2050001962720
Árucikk kategória	04E

Leírás**Kivitel:**

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.

Álló készülékek: PRESET – húzott nemesacél, gyakori feladatok tárolásához.

Felhasználás:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószeret (082930 sz.-tól). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Tartalom:

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.

Műszaki leírás

Ultrahangos csúcsteljesítmény	1200 W
Tisztítómedence űrtartalom	30 l
Tisztítómedence hossza	570 mm
Szivattyús szűrővel bővíthető	nem

Súly	11,2 kg
Olajválasztóval bővíthető	nem
Szárító modullal bővíthető	nem
Készülék szélessége	355 mm
Fűtőteljesítmény	1200 W
Tisztítómedence szélessége	330 mm
Öblítő modullal bővíthető	nem
Készülék hossza	570 mm
Készülék magassága	320 mm
Tisztítómedence magassága	200 mm
Névleges feszültség	230 V
Betétkosár szélessége	238 mm
Teljesítményfelvétel	1500 W
Betétkosár hossza	443 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges tartalom	20,6 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

Tartozék

Erős ultrahangos tisztítószerT1 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082930 2,5
Erős ultrahangos tisztítószerT4 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082934 2,5
Erős ultrahangos tisztítószerT1 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082930 10
Erős ultrahangos tisztítószerT2 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082932 10
Erős ultrahangos tisztítószerT5 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082935 10
Erős ultrahangos tisztítószerT4 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082934 10
Erős ultrahangos tisztítószerT2 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082932 2,5

Betétkosár INOX A méret megfelelő a 082922 / 082923 /
082924 sz.-hoz 30

082926 30

Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg AK

082931 AK

Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg 1

082931 1