



Védősisak Cross® Electric, Szín: RED



Rendelési adatok

Rendelés száma	097804 RED
GTIN	4017765077945
Árucikk kategória	09K

Leírás

Kivitel:

Egyenes alakkal.

Kiváló minőségű, termoplasztikus speciális műanyagból (PP) készült biztonsági sisak elektromos áramütés elleni megbízható védelemmel **AC 1.000 Voltig** (vagy DC 1500 Voltig). Védelmi tulajdonságok -20 °C-ig. Mélyre vezetett forgózárrel a belső kialakításnak a fejmérethez történő tökéletes beállításához, fej feletti munkavégzéshez alkalmas. Izzadság felszívó pánt innovatív anyagból integrált cinkkel, kíméli a bőrt és sebgyógyító hatású.

- **6 pontos hevederpánt, állítható magasságú**
- **Befogó nélkül**
- **Wellvitex® Z+ izzadság felszívó pánt**
- **Egyenes alak**
- **Forgózárrel**
- **Előszerelt 097831 sz. MFA adapter**

Felhasználás:

Áramszolgáltatók, városi közművek, erősáramú üzemek, vasúttársaságok, vegyipar, villamossági munkák.

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Alkalmazható:

097838 sz. villanszerelő víztisza rostély.

Sisak tulajdonságai: Elektromos szigetelés

Sisakhéj anyaga: PP

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 53 - 61 cm

Súly: 395 g

Műszaki leírás

Méret	53 - 61 cm
Bőségállítás	Forgózár
Súly	395 g
Festék	RED
Sorozat	MFA-Tech
Sisak tulajdonságai	Elektromos szigetelés
Sisakhéj anyaga	PP
Szabvány	DIN EN 397
Szabvány	DIN EN 50365
Termék fajtája	Védősisak

Tartozék

Sisakadapter pár MFA Duro Gyártó jelölése MFA	097831 MFA
Víz tisztító rostély ArcShield Lencse anyaga CL2	097836 CL2
Víz tisztító rostély ArcShield Lencse anyaga PC	097836 PC