

SWISS TOOLS

Esztergakés balos, PSC, Szár Ø / lapkaméret: 63/15HPmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320336 63/15HP
GTIN	2050001772909
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Tengelyek csúcstávolsága f	45 mm
Pótalkatrészek	P05
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Lapkaméret	15
Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min	80 mm
Szár Ø	63 mm
Befogó	PSC
Felhasználás módja	balra
Befogó szabvány	ISO 26623-1

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Fúvókagyűrű 5 sz. Típus D07	320613 D07
Íves stift 7 sz. Típus P04	320618 P04
Közbetét, 1 sz. Típus P04	320610 P04
Könyökemelő 4 sz. Típus P04	320612 P04
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07	320611 D07
Kallantyú 6 sz. Típus D07	320614 D07
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Könyökemelő 4 sz. Típus P02	320612 P02
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01
Könyökemelő 4 sz. Típus P06	320612 P06
Közbetét, 1 sz. Típus P02	320610 P02
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02	320611 P02
Közbetét, 1 sz. Típus P06	320610 P06
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05	320611 P05
Íves stift 7 sz. Típus P02	320618 P02
Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06	320611 P06
Nagy teljesítményű hűtőfűvóka (HP) Típus 63	320001 63
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Íves stift 7 sz. Típus P06	320618 P06