




Acél mérőhasáb 1. tűrési osztály, Névleges méret: 125mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 481050 125 |
| GTIN | 4062406125554 |
| Árucikk kategória | 42K |

Leírás

Kivitel:

Minden mérőhasáb egyéni azonosító számmal van megjelölve.

0,5 – 10 méret – Keresztmetszet = 30×9 mm.

11 – 500 méret – Keresztmetszet = 35×9 mm.

Speciálisan ötvözött, gondosan edzett és feszültségmentesített acélból.

Tűrési osztály 1 etalon beállítópálcák, vizsgáló idomszerek ellenőrzésére és hosszmérő készülékek beállítására, valamint szokásos mérőszobai munkákhoz.

A kivitel olyan, mint a 480450 sz.

Figyelem:

További névleges méretek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|--|
| Szabvány | DIN EN ISO 3650 |
| Tűrési osztály | 1 |
| Alapanyag | ötvözött speciális acél, edzett és feszültségmentesített |
| Kalibrálás | L2 |
| Termék fajtája | Mérőhasáb |

Szolgáltatások

| | |
|---|------------|
| KalibrálásMérőhasáb acél / kerámia Maximális hossz 150 mm | 028060 150 |
| DAkKS kalibrálásAcél mérőhasáb Maximális hossz 150 mm | 028140 150 |