

**Állítható önbeálló felfekvő sík, külső menet, Menet M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370065 M8
GTIN	2050001961907
Árucikk kategória	37K

Leírás**Kivitel:**

Golyó golyóscsapágy acélból.

- **Nemesített acél, foszfátózott test.**
- **A golyó elfordulás ellen biztosított.**

Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 leszorítóval.

Műszaki leírás

Gallérhossz L ₂	25 mm
Maximális terhelhetőség (statikus)	8 kN
Menet M	M8
Hossz 1	11,6 mm
Külső Ø D ₁	5,8 mm
Kulcsnyílás SW	13 mm
Termék fajtája	Önbeálló felfekvo

