

PRYOR

Cserélhető beütőszámok és beütőbetűk, normál írás, 0 – 9 és A – Z készlet,
Írásmagasság: 1,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085480 1,5
GTIN	5022044020139
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú beütő szerszám **egyszerre több betűvel és számmal** történő gyors és praktikus jelöléshez.

Felhasználás:

Maximum 1200 N/mm² szilárdságú anyagok (pl. típustáblák, szerszámok, gépalkatrészek, stb.) jelöléséhez.

Tartalom:

100 bélyeg típus 12 távtartó elem (5 mm-es betűméret: 6 db) 1 csipesz 1 hatszögkulcs 1 tartóműanyag dobozban.

Alkatrész:

Külön betűk a 085481 sz. alatt a kívánt betűmagasság / betű megadásával rendelhetőek (pl. 085481 sz. 3/E méret).

Műszaki leírás

Behelyezhető betű bélyegek száma	12
Bélyegtípus szélessége	1,6 mm

Írásmagasság	1,5 mm
Bélyegtartó hossza	20 mm
Bélyegtípus magassága	3,2 mm
Bélyegtípus hossza	15,87 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 1,5/& mm	085481 1,5/&
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 1,5/A mm	085481 1,5/A
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 1,5/V mm	085481 1,5/V
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 1,5LEER mm	085481 1,5LEER
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 1,5/3 mm	085481 1,5/3
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 1,5/F mm	085481 1,5/F
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 1,5/- mm	085481 1,5/-
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 1,5/0 mm	085481 1,5/0
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 1,5/U mm	085481 1,5/U
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 1,5/1 mm	085481 1,5/1
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 1,5/M mm	085481 1,5/M
Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez Írásmagasság / karakter 1,5/K mm	085481 1,5/K
	085481 1,5/C

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/C mm

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/4 mm

085481 1,5/4

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/2 mm

085481 1,5/2

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/X mm

085481 1,5/X

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/Q mm

085481 1,5/Q

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/J mm

085481 1,5/J

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/Z mm

085481 1,5/Z

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/, mm

085481 1,5/,

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/D mm

085481 1,5/D

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/5 mm

085481 1,5/5

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/R mm

085481 1,5/R

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/N mm

085481 1,5/N

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/6 mm

085481 1,5/6

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5// mm

085481 1,5//

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/P mm

085481 1,5/P

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/T mm

085481 1,5/T

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/9 mm

085481 1,5/9

085481 1,5/I

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/l mm

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/+ mm

085481 1,5/+

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/H mm

085481 1,5/H

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/8 mm

085481 1,5/8

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/W mm

085481 1,5/W

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/S mm

085481 1,5/S

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/Y mm

085481 1,5/Y

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/7 mm

085481 1,5/7

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/O mm

085481 1,5/O

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/L mm

085481 1,5/L

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/E mm

085481 1,5/E

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/B mm

085481 1,5/B

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/. mm

085481 1,5/.

Beütőbetű külön, cserélhető, a 085480 sz., készlethez
Írásmagasság / karakter 1,5/G mm

085481 1,5/G