


**Állítható önbeálló felfekvő recézett, külső menet, Menet M: M20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370066 M20
GTIN	2050001961990
Árucikk kategória	37K

Leírás**Kivitel:**

Golyó golyóscsapágy acélból.

- **Nemesített acél, foszfátzott test.**
- **A golyó elfordulás ellen biztosított.**

Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085 – 370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 leszorítóval.

Műszaki leírás

Maximális terhelhetőség (statikus)	90 kN
Menet M	M20
Gallérhossz L ₂	50 mm
Hossz 1	27,3 mm
Külső Ø D ₁	20 mm
Kulcsnyílás SW	30 mm
Termék fajtája	Önbeálló felfekvo

