

**Idom befogó, L × B1: 40X32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370089 40X32
GTIN	2050001962096
Árucikk kategória	37K

Leírás**Kivitel:**

- 2 munkadarab befogása lehetséges.
- Maximális szorítási löket 0,5 mm.

Alapanyag:

Szorítóék nemesíthető acélból.

Tartalom:

Szorítógyűrű megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Szorítóerő	2,5 kN
Szélesség B	50 mm
Magasság H	42 mm
Ø D ₂	7,4 mm
Maximális nyomaték	7,5 Nm
Maximális megmunkálási mélység T	10 mm
Termék fajtája	Ékszorító

