


**Garant****Adapter Marófej / ER szorítópatron, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301113 16
GTIN	4062406099022
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

A furat, a felfekvő felület a vállnál és az ER szorítópatron fészek köszörült, a ház kívül keményen felszabályozva a legjobb körfutási és kiegyensúlyozási pontosság érdekében. A lehető legrövidebb kinyúlási hosszokhoz belső felfogó anyával (választhatóan tömítőgyűrűvel használható). Átfúrt rögzítőcsavar belső hűtéshez.

**Felhasználás:**

Nagyon rugalmas és kedvező árú megoldás, minden tetszőleges marófej befogóból szorítópatronos befogó lesz.

**Tartalom:**

ER felfogó any (belső), rögzítőcsavar.

**Opcionális tartozék:**

309630; 309635 sz. tömítőgyűrű.

**Figyelem:**

Hozzávaló felfogó any 309621 sz.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	78 mm
Külső Ø D	38 mm
ER szorítópatronhoz	25
Szabvány	DIN 6357
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Szorítópatron tartó

## Tartozék

Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 15 mm	309630 15
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 9 mm	309630 9
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 5 mm	309630 5
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 8 mm	309630 8
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 7 mm	309630 7
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d SATZ mm	309630 SATZ
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 16 mm	309630 16
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 13 mm	309630 13
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 6 mm	309630 6
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 14 mm	309630 14
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 10 mm	309630 10
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 11 mm	309630 11
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 12 mm	309630 12
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 3 mm	309630 3
Tömítőgyűrű ER felfogó anyához Befogási Ø d 4 mm	309630 4