

SONO  SWISS®**Ultrahangos tisztítókészülék DURA-S, Úrtartalom: 140l****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082925 140
GTIN	2050002003521
Árucikk kategória	04E

**Leírás****Kivitel:**

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.

Álló készülék: DURA-S – Multifrekvenciás készülék Duplex nemesacélból, teljesítmény szabályozós generátor, rövidzárlat ellen védett

**Felhasználás:**

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert (082930 sz.-tól). A tisztítófolyadékunk teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

**Tartalom:**

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

**Figyelem:**

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.

Készülék hossza: 700 mm

Készülék szélessége: 750 mm

Készülék magassága: 800 mm

Betétkosár hossza: 530 mm

Betétkosár szélessége: 450 mm

Tisztítómedence magassága: 550 mm

## Műszaki leírás

Készülék szélessége	750 mm
Tisztítómedence űrtartalom	140 l
Ultrahangos csúcsteljesítmény	2400 W
Olajválasztóval bővíthető	nem
Tisztítómedence szélessége	500 mm
Készülék hossza	700 mm
Szivattyús szűrővel bővíthető	nem
Szárító modullal bővíthető	nem
Súly	80 kg
Öblítő modullal bővíthető	nem
Készülék magassága	800 mm
Tisztítómedence magassága	550 mm
Tisztítómedence hossza	650 mm
Fűtőteljesítmény	7500 W
Betétkosár hossza	530 mm
Betétkosár szélessége	450 mm
Teljesítményfelvétel	8840 W
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	400 V
Névleges tartalom	142 l
Termék fajtája	Ultrahangos tisztítókészülék

## Tartozék

Erős ultrahangos tisztítószer T9 Feltöltési mennyiség l/kg  
2,5

082939 2,5

Erős ultrahangos tisztítószer T4 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082934 10
Erős ultrahangos tisztítószer T3 Feltöltési mennyiség l/kg 0,85	082933 0,85
Erős ultrahangos tisztítószer T5 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082935 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T8 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082938 10
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T1	082930 T1
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T3	082930 T3
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg AK	082931 AK
Erős ultrahangos tisztítószer T5 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082935 10
Erős ultrahangos tisztítószer T6 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082936 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T4 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082934 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T9 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082939 10
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg 1	082931 1
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T2	082930 T2
Betétkosár INOX A méret megfelelő a 082922 / 082923 / 082924 sz.-hoz 140	082926 140
Korrózióvédelem Feltöltési mennyiség l/kg 25	082931 25
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T6	082930 T6
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082930 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T8 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082938 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T3 Feltöltési mennyiség l/kg 25	082933 25

Erős ultrahangos tisztítószer T2 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082932 10
Erős ultrahangos tisztítószer T6 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082936 10
Erős ultrahangos tisztítószer T7 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082937 10
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T4	082930 T4
Erős ultrahangos tisztítószer T7 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082937 2,5
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg 10	082930 10
Erős ultrahangos tisztítószer T1 Feltöltési mennyiség l/kg T5	082930 T5
Erős ultrahangos tisztítószer T2 Feltöltési mennyiség l/kg 2,5	082932 2,5