

**Garant****Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Befogási magasság L <sub>2</sub>	18 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20,5 mm
Teljes hossz L	250 mm
Kés ISO kódja	E20S SVUBR/L 11
Középtelődés L <sub>3</sub>	13 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés