

**Garant****Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261119 25/11
GTIN	4062406099855
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	31,5 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	E25S SVUBR/L 11
Fejhossz L <sub>1</sub>	23 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Teljes hossz L	250 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés