

**Garant****Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Teljes hossz L	200 mm
Kés ISO kódja	E16R SVUBR/L 11
Fejhossz $L_1$	16,5 mm
Középtolódás $L_3$	11 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Lapkaméret	11 mm
Befogási magasság $L_2$	15 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés