

Garant**Furatkés, keményfém, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	E16R SVUBR/L 11
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Befogási magasság L ₂	15 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Fejhossz L ₁	16,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	21 mm
Teljes hossz L	200 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés