

Garant**Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal, BT 40 A = 100,
Befogási Ø D1: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302606 14
GTIN	4062406099909
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár kemény felfeszítve (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹. **Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	12
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	44 mm
Befogási Ø D ₁	14 mm
Befogó	BT 40 A = 100
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB

Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztólapos befogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm	309900 12