

Garant**Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal, BT 50 A = 100,
Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302655 6
GTIN	4062406100148
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár kemény felfabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹. **Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	25 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	6
Befogási Ø D ₁	6 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogó	BT 50 A = 100
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 6 mm	309900 6