

**Garant****Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal, BT 50 A = 100,  
Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302655 8
GTIN	4062406100155
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár kemény felfeszítve (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	28 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	8
Befogó	BT 50 A = 100
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm	309900 8