

**Garant****ER szorítópatronos befogó Forma ADB, BT 40 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 302765 16     |
| GTIN              | 4062406100223 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

**Tartalom:**

ER felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Figyelem:**

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tartalék ER felfogó anya | 16          |
| Befogási tartomány       | 0,5 - 10 mm |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| A-méret kinyúlási hossz   | 100 mm                 |
| Külső Ø D                 | 28 mm                  |
| ER szorítókulcs           | 16                     |
| Befogási Ø D <sub>1</sub> | 0,5-10 mm              |
| Befogó                    | BT 40 A = 100          |
| Befogó szabvány           | ISO 7388-2             |
| Befogó szabvány           | JIS B6339              |
| Alak                      | ADB                    |
| Körfutási pontosság       | ≤ 3 µm                 |
| Forgácsolási stratégia    | HSC                    |
| Termék fajtája            | Szorítópatronos befogó |

## Tartozék

|  |            |
|--|------------|
| Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm                             | 613300 25  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm                          | 308920 1   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm                          | 308920 8   |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40                             | 308795 40  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm                          | 308901 2   |
| ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm   | 308922 6   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm                          | 308920 5   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm                        | 308901 2,5 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm               | 308906 10  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm                          | 308920 6   |
| ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm | 309403 4,5 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm                | 308906 7   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm                | 308906 9   |

|   |            |
|---|------------|
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm                                  | 309402 2,8 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm                                    | 309402 6   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm   | 308920 3   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm   | 308920 2   |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2,8 mm | 309445 2,8 |
| ER felfogó anya HiRun ER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 16  | 309617 16  |
| Szorítókulcs kúp vonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredek kúp méret 40                                  | 308830 40  |
| ER felfogó anya High Speed ER-hez 16  | 309610 16  |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm | 309445 4,5 |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm                                     | 308922 7   |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm   | 309445 5   |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm  | 308921 9   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm   | 308920 4   |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm   | 309445 4   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm   | 308901 5   |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm                                  | 309403 2,8 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm   | 308901 4   |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm   | 309445 3   |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm                                     | 308922 4   |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm                                    | 309403 4   |
|   | 309425 2,8 |

|   |            |
|---|------------|
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel<br>Névleges befogási Ø d 2,8 mm               |            |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm                                  | 309402 8   |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm                                | 309403 3,5 |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm  | 308921 5   |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal<br>Névleges befogási Ø d 8 mm                 | 309404 8   |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm   | 308921 10  |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel<br>Névleges befogási Ø d 3,5 mm               | 309425 3,5 |
| ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal<br>Névleges befogási Ø d 3,5 mm               | 309404 3,5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm   | 308901 1   |
| ER felfogó anya ER-hez 16   | 309580 16  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm                                   | 308922 8   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm   | 308901 6   |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm  | 308921 8   |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40   | 308790 40  |
| ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm                                   | 308922 9   |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm | 309445 6   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm   | 308901 1,5 |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm   | 308901 9   |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm  | 308921 7   |
| ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 16  | 309612 16  |
| ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm  | 308906 4   |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40   | 308760 40  |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40                             | 308801 40  |

|   |            |
|---|------------|
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40  | 308765 40  |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm   | 308921 4   |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2 mm   | 309445 2   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm   | 308906 5   |
| ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm                                    | 309402 7   |
| ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm                                    | 309403 6   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm   | 308921 6   |
| ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm                                    | 309403 8   |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésselötömített Meredekkúphoz 40  | 308806 40  |
| ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm                                      | 308922 3   |
| ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm                                  | 309402 4,5 |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm   | 308906 6   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm   | 308901 3   |
| ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm                      | 309425 6   |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm   | 308901 8   |
| ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm                      | 309404 6   |
| ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm                                    | 309403 9   |
| ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm | 309445 3,5 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40  | 308785 40  |
| ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm   | 308920 7   |
| ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm   | 308906 3   |
|   | 308922 5   |

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási  
Ø d 5 mm

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban  
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz  
40

308802 40

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges  
befogási Ø d 3,5 mm

309402 3,5

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel  
Névleges befogási Ø d 4,5 mm

309425 4,5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm

308920 10

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges  
befogási Ø d 4 mm

309402 4

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal  
Névleges befogási Ø d 7 mm

309404 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm

308920 9

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges  
befogási Ø d 7 mm

309403 7

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal  
Névleges befogási Ø d 4,5 mm

309404 4,5

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges  
befogási Ø d 9 mm

309402 9

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási  
Ø d 10 mm

308922 10

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm

308921 3

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm

308901 10

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

308906 8

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm

308901 7