

**Garant****ER szorítópatronos befogó Forma ADB, BT 50 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302828 16
GTIN	4062406100292
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint**.

**Tartalom:**

ER felfogó anya.

**Különleges tartozék:**

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Figyelem:**

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 28 mm

Tartalék ER felfogó anya: 16

ER szorítókulcs: 16

## Műszaki leírás

Tartalék ER felfogó anya	16
Külső Ø D	28 mm
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
ER szorítókulcs	16
Befogó	BT 50 A = 100
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309402 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 16	309612 16
ER felfogó anya HiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 16	309617 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309402 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309404 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308922 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309403 4
Egyoldalvas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50	308810 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309402 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309445 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309402 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER felfogó anya ER-hez 16	309580 16
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
ER felfogó anya High Speed ER-hez 16	309610 16
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2 mm	309445 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
	309445 3

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

309402 7

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm

308922 5

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

308921 8

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50

308812 50

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm

308922 4

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm

309403 2,8

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm

308906 5

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm

308901 9

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm

309404 4,5

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm

308922 6

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm

309403 9

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

309403 7

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50

308790 50

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm

308906 9

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm

308901 2

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50

308795 50

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm

309425 2,8

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm

308922 10

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm

308921 6

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm

309404 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309445 4
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309445 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309403 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309403 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309404 8