



Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: SMP60



Rendelési adatok

Rendelés száma	079440 SMP60
GTIN	5000630
Árucikk kategória	03P

Leírás

Kivitel:

ATA – sűrített levegős egyenes csiszoló **3 mm szorítópatronnal** finom maró-, csiszoló- és gravírozó munkavégzéshez. **Integrált előszűrővel**. Turbina meghajtású kisméretű sarokcsiszoló **60000 1/min maximális fordulatszámmal**.

Műszaki leírás

Leadott teljesítmény	85 W
Szorítópatron Ø	3 mm
Működési zajkibocsátás	68 dB(A)
Gyártó jelölése	SPM 60 R
Súly	0,17 kg
Maximum levegőigény	230 l/min
Maximális fordulatszám	60000 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Hossz	140 mm
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

