

**Garant****Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 26
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Középtelődés L <sub>3</sub>	3 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Teljes hossz L	80 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Lapkaméret	5 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7,5 mm
Kés ISO kódja	E08F SVJCR/L05
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	6 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	26 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés