

**Garant****Kombinált marótüske Form ADB, BT 40 A = 100, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302905 32
GTIN	4062406100476
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.  
Form ADB.

**Felhasználás:**

**Retesszel** hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.

**Menesztőgyűrűvel** keresztornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

**Tartalom:**

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögztítő csavar

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

**Figyelem:**

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	58 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Tüske Ø d <sub>1</sub>	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	32
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32

Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Befogó	BT 40 A = 100
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40