

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	5 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Kés ISO kódja	E08F SVJCR/L05
Középtelődés L ₃	3 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Befogási magasság L ₂	7,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	8 mm
Teljes hossz L	80 mm
Fejhossz L ₁	26 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés