

Garant**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB, BT 40 A = 100, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303025 27
GTIN	4062406100605
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹.
Form ADB.

4 hűtőcsatorna furattal.

- **Hengeres alakú.**
- **Balluffchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tüske Ø d ₁	27 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Külső Ø D	50 mm
Befogási Ø D ₁	27 mm

Befogó	BT 40 A = 100
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40