

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	22 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Teljes hossz L	200 mm
Középtolódás L ₃	2 mm
Lapkaméret	11 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Fejhossz L ₁	31,4 mm
Kés ISO kódja	E16R SVJCR/L11
Nyak szélessége L ₄	9,5 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés