

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Nyak szélessége L ₄	6,3 mm
Fejhossz L ₁	18 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Teljes hossz L	125 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Középtolódás L ₃	1,5 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Kés ISO kódja	E10K SVJCR/L07
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés