

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 27
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Beállítási szög κ	142 fok
Fejhossz L_1	18 mm
Középtolódás L_3	2 mm
Lapkaméret	7 mm
Befogási magasság L_2	11 mm
Nyak szélessége L_4	7,8 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	13 mm
Kés ISO kódja	E12M SVJCR/L07
Teljes hossz L	150 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés