

HOLEX**Menesztőlapos befogó AD alak, BT 30 rövid, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302597 6
GTIN	4062406100063
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min⁻¹.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Külső Ø D	25 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	6
Befogási Ø D ₁	6 mm
Befogó	BT 30 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 6 mm	309900 6