

HOLEX**Menesztőlapos befogó AD alak, BT 30 rövid, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302597 20
GTIN	4062406100711
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min⁻¹.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	52 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	20
Befogási Ø D ₁	20 mm
Befogó	BT 30 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 20 mm	309900 20