

**HOLEX****Menesztőlapos befogó AD alak, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302607 8
GTIN	4062406100735
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Külső Ø D	28 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	8
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztólapos befogó

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm	309900 8