

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261328 16/11
GTIN	4062406100698
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	15 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Fejhossz L ₁	16,5 mm
Középtolódás L ₃	11 mm
Teljes hossz L	200 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	21 mm
Kés ISO kódja	E16R SVUCR/L11
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés