

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	23 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Fejhossz L ₁	23 mm
Középtelődés L ₃	17 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	31,5 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Kés ISO kódja	E25S SVUCR/L11
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	250 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés