

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261328 20/11
GTIN	4062406100704
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	93 fok
Fejhossz L_1	20,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Középtolódás L_3	13 mm
Kés ISO kódja	E20S SVUCR/L11
Befogási magasság L_2	18 mm
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Teljes hossz L	250 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	25 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés