

**Garant****Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Fejhossz L <sub>1</sub>	23 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Teljes hossz L	250 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Kés ISO kódja	E25S SVUCR/L11
Lapkaméret	11 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	31,5 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés