

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261329 20/11
GTIN	4062406100834
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	20,5 mm
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Középtolódás L ₃	13 mm
Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Beállítási szög κ	93 fok
Kés ISO kódja	E20S SVUCR/L11
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés