

**HOLEX****Menesztőlapos befogó AD alak, BT 50 rövid, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302657 16
GTIN	4062406100940
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Külső Ø D	48 mm
Befogó	BT 50 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztólapos befogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 16 mm	309900 16