

HOLEX**Menesztőlapos befogó AD alak, BT 50 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302657 12
GTIN	4062406100933
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min⁻¹.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	42 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	12
Befogási Ø D ₁	12 mm
Befogó	BT 50 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztólapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm	309900 12