

**HOLEX****ER szorítópatronos befogó AD alak, BT 30 A = 60, ER szorítópatron mérethez: 25**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	302747 25
GTIN	4062406101008
Árucikk kategória	32A

## Leírás

### Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.**

### Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

### Tartalom:

ER felfogó anya.

### Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

### Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 60 mm

Külső Ø D: 42 mm

Tartalék ER felfogó anya: 25

ER szorítókulcs: 25

## Műszaki leírás

Befogási tartomány	1 - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Tartalék ER felfogó anya	25
ER szorítókulcs	25
Külső Ø D	42 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Befogó	BT 30 A = 60
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó