

HOLEX**Kombinált marótüske Form A, BT 40 rövid, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302897 16
GTIN	4062406101114
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Felhasználás:

Retesszel hosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.

Menesztőgyűrűvel keresztornyú marókhoz DIN 1880 és mérőfejekhez DIN 1830 szerint.

Tartalom:

Retesz, menesztőgyűrű és marórögztítő csavar

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Műszaki leírás

Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz.	16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Tüske Ø d ₁	16 mm
Külső Ø D	32 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16

Befogási Ø D ₁	16 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6358
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marótüske

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40