

HOLEX**Marófej befogó Form A, BT 30 rövid, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303007 16
GTIN	4062406101169
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felület a vállon köszörülve.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min⁻¹. Form A.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz. Speciális kulcs 309840 sz.

Műszaki leírás

Tüske Ø d ₁	16 mm
Külső Ø D	38 mm
A-méret kinyúlási hossz	35 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	16
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	16
Befogási Ø D ₁	16 mm
Befogó	BT 30 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	JIS B6339

Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó